



## Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ av produkt eller komponent	Strömställare
Enhetsapplikation	Manövrering
Teknologityp	Elektromekanisk
Kvantitet per set	Sats med 5

## Teknisk data

Produktbeskrivning	Komplett produkt
Apparatmontering	Infälld
Antal vippor	1
Funktion	Trapp 1-pol
Koppling	[6/1]
Rated current	16 A
[Ue] rated operational voltage	250 V
Network type	AC
Colour	Vit (RAL 9003)
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Loop terminaler	2
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Valfri montering	Med klokit: insats Med skruv: vipa
Inbyggnadsdjup	15 mm
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Utskjutande mått	18 mm

## Miljö

Standarder	EN 60669-1
Produktcertifieringar	NEMKO[RETURN]CE[RETURN]FIMKO[RETURN]SEMKO
IP-kapslingsklass	IP20 IP44 med tätningssats

## Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	7,900 cm
Förpackning 1 bredd	10,300 cm
Förpackning 1 djup	8,900 cm
Förpackning 1 vikt	88,000 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	5
Förpackning 2 höjd	10,400 cm
Förpackning 2 bredd	20,100 cm
Förpackning 2 djup	11,700 cm
Förpackning 2 vikt	498,000 g
Förpackningstyp 3	CAR
Number of Units in Package 3	60
Förpackning 3 höjd	22,600 cm
Förpackning 3 bredd	36,700 cm
Förpackning 3 djup	41,000 cm
Förpackning 3 vikt	6,370 kg

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

## Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------