



Produktdata

Apparatserie	Primo
Typ av produkt eller komponent	Ram
Kvantitet per set	10 st
Tillgänglig utrustning	Utbytbar front som kan uppgraderas till Design eller Solid front

Teknisk data

Apparatmontering	Infälld Utanpåliggande
Antal produktfack	1 fack
Colour	Vit
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Höjd	87 mm
Bredd	87 mm
Djup	11,6 mm

Miljö

Standarder	EN 60669-1 IEC 60884-1
Produktcertifieringar	FIMKO NEMKO SEMKO CE
IP-kapslingsklass	IP44 med tätningssats IP20

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	34 g
Förpackning 1 höjd	9 cm
Förpackning 1 bredd	1 cm
Förpackning 1 längd	9 cm
Förpackning 2 enhetstyp	BB1
Förpackning 2 antal enheter	10
Förpackning 2 vikt	840 g
Förpackning 2 höjd	9 cm
Förpackning 2 bredd	9 cm
Förpackning 2 längd	12,4 cm
Förpackning 3 enhetstyp	CAR
Förpackning 3 antal enheter	240
Förpackning 3 vikt	8,198 kg

Förpackning 3 höjd	25 cm
Förpackning 3 bredd	30 cm
Förpackning 3 längd	40 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------