



### Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ av produkt eller komponent	Strömställare
Enhetsapplikation	Manövrering
Teknologityp	Elektromekanisk
Kvantitet per set	Sats med 5

### Teknisk data

Produktbeskrivning	Med fästram
Apparatmontering	Infälld
Antal vippor	1
Funktion	Trapp 1-pol
Koppling	[6/1]
Rated current	16 A
[Ue] rated operational voltage	250 V
Network type	AC
Colour	Vit
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Loop terminals	2
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Optional fixing mode	Med klokit: insats Med skruv: vippa
Inbyggnadsdjup	15 mm
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Utskjutande mått	18 mm

### Miljö

Standarder	EN 60669-1
Produktcertifieringar	CE SEMKO NEMKO FIMKO
IP-kapslingsklass	IP20 IP44 med tätningssats

## Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	64,0 g
Förpackning 1 höjd	7 cm
Förpackning 1 bredd	7 cm
Förpackning 1 längd	4 cm
Förpackning 2 enhetstyp	P12
Förpackning 2 antal enheter	1800
Förpackning 2 vikt	192,0 kg
Förpackning 2 höjd	100 cm
Förpackning 2 bredd	80 cm
Förpackning 2 längd	120 cm
Förpackning 3 enhetstyp	BB1
Förpackning 3 antal enheter	5
Förpackning 3 vikt	369,0 g
Förpackning 3 höjd	8,6 cm
Förpackning 3 bredd	11,9 cm
Förpackning 3 längd	17 cm

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

## Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------