



### Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ av produkt eller komponent	Tryckknapp
Enhetsapplikation	Manövrering
Teknologityp	Elektromekanisk

### Teknisk data

Produktbeskrivning	Med fästram
Apparatmontering	Infälld
Antal vippor	2
Funktion	Kron
Koppling	[5T]
Rated current	10 A
[Ue] rated operational voltage	250 V
Network type	AC
Colour	Vit (RAL 9003)
Lokal indikering	LED röd - 0.76 mA
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Loop terminaler	2
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Inbyggnadsdjup	28 mm
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Utskjutande mått	18 mm

### Miljö

Standarder	EN 60669-1
Produktcertifieringar	CE VDE
IP-kapslingsklass	IP20

### Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	5,3 cm
Förpackning 1 bredd	7,6 cm
Förpackning 1 djup	7,6 cm
Förpackning 1 vikt	101,0 g
Förpackningstyp 2	BB1

Antal i Förpackning 2	10
Förpackning 2 höjd	16,6 cm
Förpackning 2 bredd	17,0 cm
Förpackning 2 djup	28,2 cm
Förpackning 2 vikt	1,2 kg
Förpackningstyp 3	CAR
Number of Units in Package 3	20
Förpackning 3 höjd	18,5 cm
Förpackning 3 bredd	30,0 cm
Förpackning 3 djup	40,0 cm
Förpackning 3 vikt	2,8 kg

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

## Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------