



## Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ av produkt eller komponent	Dragströmställare
Enhetsapplikation	Manövrering

## Teknisk data

Produktbeskrivning	Mekanism
Apparatmontering	Infälld
Funktion	Trapp 1-pol
Koppling	[6/1]
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Loop terminals	1
Typ av skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Optional fixing mode	Med klokit: insats
Inbyggnadsdjup	28 mm
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Utskjutande mått	12 mm

## Miljö

Standarder	EN 60669-1
Produktcertifieringar	VDE CE
IP-kapslingsklass	IP20

## Packing Units

Förpackning 1 vikt	87,000 g
Förpackning 1 höjd	53,000 mm
Förpackning 1 bredd	76,000 mm
Förpackning 1 längd	76,000 mm

## Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

## Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------