



### Produktdata

Produktområde	Exxact
Produktfamilj	EXXACT
Typ av produkt eller komponent	Väggttag
Produktbeskrivning	Mekanism
Tillgänglig utrustning	Klor för extra fastsättning
Kvantitet per set	10 st

### Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Antal uttagsbrunnar	1
Uttagstyp	2-pol jordat med petskydd
Märkström	16 A vid 250 V AC
Färg	Vit
Anslutningar - pintar	Snabbanslutning
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	ASA + PC
Inbyggnadsdjup	28 mm
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Utskjutande mått	11,8 mm
Produktkompatibilitet	Kompletteras med valfri Exxact ram

### Miljö

Standarder	SFS 5610:2004 IEC 60884-1 DIN VDE 0620-1 SS 428 08 34
Produktcertifieringar	NEMKO FIMKO SEMKO
IP-kapslingsklass	IP20 även med borttagen kåpa/ram

### Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	77,000 g
Förpackning 1 höjd	40,000 mm
Förpackning 1 bredd	71,000 mm
Förpackning 1 längd	71,000 mm

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

## Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------