



Produktdata

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Produktfamilj | EXXACT |
| Apparatserie | Basic |
| Typ av produkt eller komponent | Vägguttag |
| Produktbeskrivning | Komplett produkt |
| Kvantitet per set | 10 st |
| Ue märkspänning | 250 V |
| Typ av nät | AC |
| Färg | White |

Teknisk data

| | |
|------------------------------|---|
| Apparatmontering | Semi flush |
| Antal uttagsbrunnar | 2 |
| Uttagstyp | 2P |
| Standard uttag | Universell |
| Märkström | 16 A |
| Uttagstyp | Med petskydd |
| Anslutningar - plintar | Snabbanslutning |
| Antalet överkopplingsklämmor | 2 |
| Anslutningskapacitet | 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar) |
| Material | PC PC (polykarbonat) |
| Valfri montering | Med klokit: insats |
| Inbyggnadsdjup | 22,4 mm |
| Höjd | 99,8 mm |
| Bredd | 84,8 mm |
| Utskjutande mått | 21,8 mm |

Miljö

| | |
|-----------------------|--|
| Standarder | IEC 60884-1 SS 428 08 34 DIN VDE 0620-1 SFS 5610:2004 |
| Produktcertifieringar | NEMKO SEMKO FIMKO |
| IP-kapslingsklass | IP20 även med borttagen kåpa/ram |

Packing Units

| | |
|---------------------|------------|
| Förpackning 1 vikt | 88,000 g |
| Förpackning 1 höjd | 100,000 mm |
| Förpackning 1 bredd | 85,000 mm |
| Förpackning 1 längd | 22,000 mm |

Offer Sustainability

| | |
|------------------------------------|--|
| Hållbarhetsstatus | Green Premium-produkt |
| REACH-förordning | REACH-Deklaration |
| Innehåller ej REACH SVHC-ämnen | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Kompatibel EU RoHS-deklaration |
| Innehåller ej giftiga tungmetaller | Ja |
| Kvicksilverfri | Ja |
| RoHS-undantagsinformation | Ja |
| RoHS-förordning Kina | RoHS-deklaration Kina |
| Miljöupplysning | Produktmiljöprofil |

Kontraktsgaranti

| | |
|---------|---------------------------------|
| Garanti | Enligt våra försäljningsvillkor |
|---------|---------------------------------|