



Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ av produkt eller komponent	Uttag
Enhetsapplikation	Strömmatning
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Antal uttagsbrunnar	2
Lampputtag	Universell
Ue märkspänning	250 V
Typ av nät	AC
Färg	Vit (RAL 9003)
Kvantitet per set	Set med 10 st

Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Uttagstyp	2P
Märkström	16 A
Uttagstyp	Med petskydd
Montering	Med klokit
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Antalet överkopplingsklämmor	2
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	PC (polykarbonat) PC
Djup	44,2 mm
Inbyggnadsdjup	22,4 mm
Höjd	100 mm
Bredd	85 mm
Utskjutande mått	21,8 mm

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
Standarder	DIN VDE 0620-1 SS 428 08 34 IEC 60884-1 SFS 5610:2004
Produktcertifieringar	NEMKO[RETURN]FIMKO[RETURN]SEMKO

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	4,000 cm
Förpackning 1 bredd	8,600 cm
Förpackning 1 djup	10,000 cm
Förpackning 1 vikt	92,000 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	10

Förpackning 2 höjd	11,300 cm
Förpackning 2 bredd	25,600 cm
Förpackning 2 djup	18,100 cm
Förpackning 2 vikt	1,046 kg

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------