



### Produktdata

Produktområde	Exxact
Produktfamilj	EXXACT
Typ av produkt eller komponent	Väggttag
Produktbeskrivning	Mekanism
Kvantitet per set	10 st

### Teknisk data

Antal uttagsbrunnar	2
Uttagstyp	2-pol jordat med petskydd
Märkström	16 A vid 250 V AC
Färg	Vit
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Antalet överkopplingsklämmor	2
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	PC (polykarbonat) PC
Valfri montering	Med klokit: insats
Inbyggnadsdjup	22,4 mm
Höjd	100 mm
Bredd	85 mm
Utskjutande mått	21,8 mm

### Miljö

Standarder	IEC 60884-1 SFS 5610:2004 DIN VDE 0620-1 SS 428 08 34
Produktcertifieringar	FIMKO NEMKO SEMKO
IP-kapslingsklass	IP20 även med borttagen kåpa/ram

### Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>

---

RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>

---

## Kontraktsgaranti

---

Garanti	18 months
---------	-----------

---