



Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ av produkt eller komponent	Uttag
Enhetsapplikation	Strömmatning
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Ue märkspänning	250 V
Typ av nät	AC
Färg	Vit (RAL 9003)
Kvantitet per set	Set med 10 st

Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Antal uttagsbrunnar	2
Uttagstyp	Jordat
Lampputtag	Schuko
Märkström	16 A
Uttagstyp	Med petskydd
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Antalet överkopplingsklämmor	2
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	PC (polykarbonat)
Valfri montering	Med klokit
Inbyggnadsdjup	22,4 mm
Höjd	100 mm
Bredd	85 mm
Utskjutande mått	21,8 mm

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
Standarder	IEC 60884-1 SFS 5610:2004 DIN VDE 0620-1 SS 428 08 34
Produktcertifieringar	FIMKO NEMKO SEMKO

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	106,0 g
Förpackning 1 höjd	4,4 cm
Förpackning 1 bredd	8,6 cm
Förpackning 1 längd	10,1 cm
Förpackning 2 enhetstyp	BB1

Förpackning 2 antal enheter	10
Förpackning 2 vikt	1,154 kg
Förpackning 2 höjd	11,2 cm
Förpackning 2 bredd	18,4 cm
Förpackning 2 längd	25,6 cm
Förpackning 3 enhetstyp	PAL
Förpackning 3 antal enheter	1440
Förpackning 3 vikt	212,776 kg
Förpackning 3 höjd	114,9 cm
Förpackning 3 bredd	80 cm
Förpackning 3 längd	120 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------