



Produktdata

Produktområde	Exxact
Typ av produkt eller komponent	Sektionsströmställare
Kvantitet per set	1 st

Teknisk data

Montering	Infälld
Funktion	3-pol
Rated current/voltage	16 A vid 400 V AC
Colour	White
Lokal indikering	LED röd - 0.5 mA
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Antalet överkopplingsklämmor	2
Typ av skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Låsbar position	I nolläge
Inbyggnadsdjup	32 mm
Höjd	90 mm
Bredd	90 mm
Utskjutande mått	38 mm

Miljö

Standarder	EN 60 947 EN 60669-1
Produktcertifieringar	FIMKO NEMKO SEMKO CE
IP-kapslingsklass	IP20 även med borttagen kåpa/ram IP44 med tätningssats

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	131,000 g
Förpackning 1 höjd	90,000 mm
Förpackning 1 bredd	79,700 mm
Förpackning 1 längd	90,000 mm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------