



Produktdata

Produktområde	Exxact
Typ av produkt eller komponent	Sektionsströmställare
Kvantitet per set	1 st

Teknisk data

Montering	Infälld
Funktion	1-pol
Rated current/voltage	16 A vid 400 V AC
Colour	Vit
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Typ av skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Låsbar position	I nolläge genom att skära bort plast
Villkor för användning	Möjligt att montera en signallampa genom att borra ett hål (bara för IP20 montage)
Inbyggnadsdjup	32 mm
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Utskjutande mått	38 mm
Produktkompatibilitet	Kompletteras med valfri Exxact ram

Miljö

Standarder	EN 60669-1 EN 60 947
Produktcertifieringar	CE SEMKO FIMKO NEMKO
IP-kapslingsklass	IP20 även med borttagen kåpa/ram IP44 with additional sealing kit

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	131,000 g
Förpackning 1 höjd	70,300 mm
Förpackning 1 bredd	70,800 mm
Förpackning 1 längd	70,800 mm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------