



Produktdata

Typ av produkt eller komponent	RWC nödsignalknapp
Kvantitet per set	1 st

Teknisk data

Lokal indikering	LED röd
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Typ av skruvhuvud	Spårversion
Ljutfrekvens	3.1 kHz +/- 0.8 kHz
Ljudnivå	80 dB vid 1 m
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Inbyggnadsdjup	11 mm
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Utskjutande mått	14 mm
Produktkompatibilitet	Kompletteras med valfri Exxact ram

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
-------------------	------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	5,400 cm
Förpackning 1 bredd	7,800 cm
Förpackning 1 djup	8,400 cm
Förpackning 1 vikt	74,000 g

Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

