



Produktdata

Produktområde	Exxact
Typ av produkt eller komponent	RWC nödsignalknapp
Kvantitet per set	1 st

Teknisk data

Lokal indikering	LED röd
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Typ av skruvhuvud	Spårversion
Ljutfrekvens	3.1 kHz +/- 0.8 kHz
Ljudnivå	80 dB vid 1 m
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Inbyggnadsdjup	11 mm
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Utskjutande mått	14 mm
Produktkompatibilitet	Kompletteras med valfri Exxact ram

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
-------------------	------

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	72,0 g
Förpackning 1 höjd	5,6 cm
Förpackning 1 bredd	8 cm
Förpackning 1 längd	8,4 cm
Förpackning 2 enhetstyp	PAL
Förpackning 2 antal enheter	1728
Förpackning 2 vikt	496,048 kg
Förpackning 2 höjd	115 cm
Förpackning 2 bredd	80 cm
Förpackning 2 längd	120 cm
Förpackning 3 enhetstyp	CAR
Förpackning 3 antal enheter	50
Förpackning 3 vikt	4,108 kg
Förpackning 3 höjd	24,4 cm

Förpackning 3 bredd	31,4 cm
Förpackning 3 längd	43,4 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------