



### Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ av produkt eller komponent	Uttag
Enhetsapplikation	Strömmatning
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Ue märkspänning	250 V
Typ av nät	AC
Tillgänglig utrustning	Tätningsskit
Färg	Vit (RAL 9003)
Kvantitet per set	Sats med 5

### Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Antal uttagsbrunnar	2
Standard uttag	CEE 7/3
Uttagstyp	Jordat
Lampputtag	Schuko
Märkström	16 A
Uttagstyp	Med petskydd
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Antalet överkopplingsklämmor	2
Typ av skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	PC (polykarbonat) PC
Valfri montering	Med klokit
Höjd	100 mm
Bredd	82 mm
Utskjutande mått	25 mm

### Miljö

IP-kapslingsklass	IP44
Standarder	IEC 60884-1 SFS 5610:2004 NEK 502:2006 VDE 0620-1 SS 428 08 34
Produktcertifieringar	FIMKO SEMKO NEMKO

### Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	4,6 cm
Förpackning 1 bredd	8,1 cm
Förpackning 1 djup	9,9 cm

Förpackning 1 vikt	108 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	5
Förpackning 2 höjd	10,8 cm
Förpackning 2 bredd	9,2 cm
Förpackning 2 djup	26,2 cm
Förpackning 2 vikt	608 g
Förpackningstyp 3	CAR
Number of Units in Package 3	60
Förpackning 3 höjd	34,4 cm
Förpackning 3 bredd	29,4 cm
Förpackning 3 djup	39,8 cm
Förpackning 3 vikt	7,794 kg

## Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>

## Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------