



Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ av produkt eller komponent	Uttag
Produktbeskrivning	Med fästram
Ue märkspänning	230 V
Typ av nät	AC
Färg	Vit (RAL 9003)
Kvantitet per set	1 st

Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Antal uttagsbrunnar	1
Uttagstyp	Jordat
Lampputtag	Schuko
Märkström	16 A
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Valfri montering	Med skruvar
Inbyggnadsdjup	32 mm
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Utskjutande mått	35 mm

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
Standarder	DIN VDE 0620-1 SFS 5610:2004 EN 61 008 IEC 60884-1 SS 428 08 34
Produktcertifieringar	SEMKO FIMKO CE NEMKO

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	166,0 g
Förpackning 1 höjd	7,8 cm
Förpackning 1 bredd	7,4 cm
Förpackning 1 längd	9,6 cm
Förpackning 2 enhetstyp	BB1
Förpackning 2 antal enheter	10
Förpackning 2 vikt	1,8 kg

Förpackning 2 höjd	16,2 cm
Förpackning 2 bredd	16,4 cm
Förpackning 2 längd	27,2 cm
Förpackning 3 enhetstyp	CAR
Förpackning 3 antal enheter	20
Förpackning 3 vikt	3,97 kg
Förpackning 3 höjd	19,2 cm
Förpackning 3 bredd	29,8 cm
Förpackning 3 längd	40,2 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------