



### Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ av produkt eller komponent	Datauttag
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Färg	Vit
Kvantitet per set	Sats med 5
Försäljning per odelbar kvantitet	1

### Teknisk data

[In] märkström	1,5 A vid 25 °C
Voltage proof	1000 V AC/DC topp, mellan kontakter
Maximal motstånd	20 Ohm
Isolationsresistans	500 MOhm vid 100 V DC
Antal moduler	2 moduler
Connector orientation	Rak
Supported applications	1000BASE-T
Product name	VoIP (Voice IP) PoE (Power over Ethernet)
Anslutningar - plintar	Verktygslös kontaktering
Dragkraft	50 N under 60 s
Tvärgående omvandlingsförlust	>= 68 - 20 x log(f) dB vid 1...250000 kHz
Frequency range	0...250 MHz
AWG ledardiameter	AWG 23...AWG 24
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren): centrumplatta ABS (akrylnitrilbutadienstyren): modularjack ABS (akrylnitrilbutadienstyren): ram
Minsta antal anslutningar	750 cycles
Apparatmontering	Infälld
Montering	Skrubar
Bredd	86 mm
Höjd	86 mm
Djup	35 mm
Produktens vikt	67 kg

### Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
-------------------	------

### Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	67 g
Förpackning 1 höjd	8,5 cm
Förpackning 1 bredd	5 cm
Förpackning 1 längd	8 cm

## Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvikksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.