



## Produktdata

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Produktfamilj                  | EXXACT           |
| Typ av produkt eller komponent | Datauttag        |
| Produktbeskrivning             | Komplett produkt |
| Kvantitet per set              | Sats med 5       |

## Teknisk data

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Apparatmontering              | Infälld  |
| Antal uttagsbrunnar           | 2  |
| Typ av skärmning              | UTP  |
| Monteringsläge                | Angled   |
| Uttagstyp                     | Label holder   |
| Data uttagstyp                | RJ45 Cat.6A  |
| Färg                          | Vit (RAL 9003)   |
| [In] märkström                | 1,5 A vid 25 °C  |
| Voltage proof                 | 1000 V AC/DC topp, mellan kontakter  |
| Maximal motstånd              | 20 Ohm   |
| Isolationsresistans           | 500 MOhm vid 100 V DC  |
| Antal moduler                 | 2 moduler  |
| Supported applications        | 1000BASE-T   |
| Product name                  | PoE (Power over Ethernet)<br>VoIP (Voice IP)   |
| Anslutningar - plintar        | Verktygslös kontaktering   |
| Dragkraft                     | 50 N under 60 s  |
| Tvärgående omvandlingsförlust | $\geq 68 - 20 \times \log(f)$ dB vid 1...250000 kHz  |
| Frequency range               | 0...250 MHz  |
| AWG ledardiameter             | AWG 23...AWG 24  |
| Material                      | ABS (akrylnitrilbutadienstyren): centrumplatta<br>ABS (akrylnitrilbutadienstyren): modularjack<br>ABS (akrylnitrilbutadienstyren): ram |
| Minsta antal anslutningar     | 750 cycles   |
| Montering                     | Skruvar  |
| Bredd                         | 86 mm  |
| Höjd                          | 86 mm  |
| Djup                          | 35 mm  |
| Produktens vikt               | 67 g   |

## Miljö

|                   |      |
|-------------------|------|
| IP-kapslingsklass | IP20 |
|-------------------|------|

## Förpackningsinformation

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Förpackningstyp 1            | PCE     |
| Antal i Förpackning 1        | 1       |
| Förpackning 1 höjd           | 3,6 cm  |
| Förpackning 1 bredd          | 10,7 cm |
| Förpackning 1 djup           | 13,8 cm |
| Förpackning 1 vikt           | 82,0 g  |
| Förpackningstyp 2            | BB1     |
| Antal i Förpackning 2        | 5       |
| Förpackning 2 höjd           | 10,6 cm |
| Förpackning 2 bredd          | 9,6 cm  |
| Förpackning 2 djup           | 26,4 cm |
| Förpackning 2 vikt           | 476,0 g |
| Förpackningstyp 3            | CAR     |
| Number of Units in Package 3 | 60      |
| Förpackning 3 höjd           | 34,6 cm |
| Förpackning 3 bredd          | 29,6 cm |
| Förpackning 3 djup           | 39,4 cm |
| Förpackning 3 vikt           | 6,05 kg |

## Hållbarhetsinformation

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| REACH-förordning                   | <a href="#">REACH-Deklaration</a>  |
| Innehåller ej REACH SVHC-ämnen     | Ja   |
| EU RoHS-direktiv                   | Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>   |
| Innehåller ej giftiga tungmetaller | Ja   |
| Kvicksilverfri                     | Ja   |
| RoHS-förordning Kina               | <a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>  |
| RoHS-undantagsinformation          | <a href="#">Ja</a>   |
| WEEE                               | Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor. |