



Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ av produkt eller komponent	Datauttag
Produktbeskrivning	Med fästam
Kvantitet per set	Sats med 5

Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Antal uttagsbrunnar	2
Typ av skärmning	UTP
Monteringsläge	Angled
Uttagstyp	Label holder
Data uttagstyp	RJ45 Cat.6
Färg	Vit (RAL 9003)
[In] märkström	1,5 A vid 25 °C
Voltage proof	1000 V AC/DC topp, mellan kontakter
Maximal motstånd	20 Ohm
Isolationsresistans	500 MOhm vid 100 V DC
Antal moduler	2 moduler
Supported applications	1000BASE-T
Product name	VoIP (Voice IP) PoE (Power over Ethernet)
Anslutningar - plintar	Verktygslös kontaktering
Dragkraft	50 N under 60 s
Tvärgående omvandlingsförlust	$\geq 68 - 20 \times \log(f)$ dB vid 1...250000 kHz
Frequency range	0...250 MHz
AWG ledardiameter	AWG 23...AWG 24
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren): centrumplatta ABS (akrylnitrilbutadienstyren): modularjack
Minsta antal anslutningar	750 cycles
Montering	Skrubar
Bredd	70 mm
Höjd	70 mm
Djup	35 mm
Produktens vikt	56 g

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
-------------------	------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	3,9 cm
Förpackning 1 bredd	7,3 cm
Förpackning 1 djup	11,9 cm
Förpackning 1 vikt	60,0 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	5
Förpackning 2 höjd	10,6 cm
Förpackning 2 bredd	9,6 cm
Förpackning 2 djup	26,2 cm
Förpackning 2 vikt	352,0 g
Förpackningstyp 3	CAR
Number of Units in Package 3	60
Förpackning 3 höjd	34,0 cm
Förpackning 3 bredd	29,6 cm
Förpackning 3 djup	39,4 cm
Förpackning 3 vikt	4,566 kg