



Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Produktområde	Exxact
Typ av produkt eller komponent	Dimmer

Teknisk data

Typ av dimmer	Vriddimmer
Dimmerkontroll	Vrid
Manövertyp	Vrid tryck
Funktion	1-pol
Tillgänglig funktion	Ljusjustering Färginställning ljuskälla DALI bussterminal Färgtemperatur justering med DALI typ 8
Last	Don, Dali elektronisk ballast 26 x
(Ue) nominell driftspänning	230 V AC 50/60 Hz
Utgångsström	52 mA DALI
Antal utgångar	1
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Antalet överkopplingsklämmor	1
Anslutningskapacitet	4 mm ² för fast kabel (kablar)
Colour	Vit
Material	Termoplast: centrumpatta
Ytbehandling	Obehandlad
Apparatmontering	Infälld
Inbyggnadsdjup	29 mm
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	54 mm
Produktkompatibilitet	Kompletteras med valfri Exxact ram

Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	-5...45 °C
IP-kapslingsklass	IP20 med front plåt

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här.
Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifik användares applikationer.
Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav.
Variken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.