



### Produktdata

Produktområde	Exxact
Typ av produkt eller komponent	Elektronisk timer
Kvantitet per set	1 st

### Teknisk data

Montering	Infälld
Funktion	1-poligt potentialfritt växlande relä
Rated current	10 A
Rated voltage	230 V AC 24 V AC 24 V DC
Effektområde	<= 2300 W resistiv: <= 360 VA lysrör:
Colour	White
Lokal indikering	LED röd indikering i tillslaget läge
Tidsfördröjning	8 timmar 2 timmar 30 minuter 15 minuter 4 timmar 1 timme
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Typ av skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Anslutningskonfiguration	Kräver nolledare
Inbyggnadsdjup	24 mm
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Utskjutande mått	13 mm
Produktkompatibilitet	Kompletteras med valfri Exxact ram

### Miljö

Standarder	EN 60 669-2-3 EN 60669-1 EN 60 669-2-1
Produktcertifieringar	FIMKO CE NEMKO SEMKO
IP-kapslingsklass	IP20 also with visual parts removed IP44 med tätningssats

## Packing Units

Förpackning 1 vikt	1,000 kg
--------------------	----------

## Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

## Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------