



Produktdata

Produktområde	Exxact
Typ av produkt eller komponent	Mekanisk timer
Kvantitet per set	1 st

Teknisk data

Montering	Infälld
Funktion	2-pol
Rated current	16 A
Rated voltage	250 V AC
Colour	Vit
Tidsfördröjning	0...120 minuter
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Inbyggnadsdjup	32 mm
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Utskjutande mått	22 mm
Produktkompatibilitet	Kompletteras med valfri Exxact ram

Miljö

Standarder	EN 60669-1
IP-kapslingsklass	IP20

Packing Units

Förpackning 1 vikt	154,000 g
Förpackning 1 höjd	89,000 mm
Förpackning 1 bredd	76,000 mm
Förpackning 1 längd	76,000 mm

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------