



### Produktdata

Produktområde	Exxact
Typ av produkt eller komponent	Dragavlastning
Kvantitet per set	10 st

### Teknisk data

Produktdestination	Utanpåliggande dosa
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Höjd	25 mm
Bredd	6 mm
Djup	13 mm

### Miljö

Standarder	IEC 60884-1 EN 60670-1
Produktcertifieringar	NEMKO SEMKO CE FIMKO
IP-kapslingsklass	IP20

### Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	2,19 g
Förpackning 1 höjd	1,9 cm
Förpackning 1 bredd	8,1 cm
Förpackning 1 längd	7,1 cm

### Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>

## Contractual warranty

---

Garanti

Enligt våra försäljningsvillkor

---