



Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ av produkt eller komponent	Strömställare
Enhetsapplikation	Manövrering
Teknologityp	Elektromekanisk
Kvantitet per set	Sats med 5

Teknisk data

Produktbeskrivning	Komplett produkt
Apparatmontering	Utanpåliggande
Antal vippor	1
Funktion	Trapp 1-pol
Koppling	[6/1]
Rated current	16 A
[Ue] rated operational voltage	250 V
Network type	AC
Colour	Vit (RAL 9003)
Anslutningar - pintar	Snabbanslutning
Loop terminaler	2
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Valfri montering	Med skruv: vippta Med skruv: Låda
Höjd	85 mm
Bredd	85 mm
Utskjutande mått	43 mm

Miljö




Standarder	EN 60669-1
Produktcertifieringar	FIMKO SEMKO NEMKO CE
IP-kapslingsklass	IP44

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	Db
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	5,0 cm
Förpackning 1 bredd	9,0 cm
Förpackning 1 djup	9,0 cm

Förpackning 1 vikt	127,0 g
Förpackningstyp 2	CAR
Antal i Förpackning 2	60
Förpackning 2 höjd	34 cm
Förpackning 2 bredd	29 cm
Förpackning 2 djup	39 cm
Förpackning 2 vikt	9 kg

Hållbarhetsinformation

EU RoHS-direktiv	Kompatibel  EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	 RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	 Ja
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.