



Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Apparatserie	Basic
Typ av produkt eller komponent	Uttag
Enhetsapplikation	Strömmatning
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Ue märkspänning	250 V
Typ av nät	AC
Tillgänglig utrustning	Utanpåliggande dosa
Färg	Vit (RAL 9003)
Kvantitet per set	Sats med 5

Teknisk data

Apparatmontering	Utanpåliggande
Antal uttagsbrunnar	1
Uttagstyp	Jordat
Lamputtag	Schuko
Märkström	16 A
Uttagstyp	Med petskydd
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	PC + ASA
Valfri montering	Med skruvar
Höjd	85 mm
Bredd	85 mm
Utskjutande mått	54 mm
Produktkompatibilitet	Komplett med uttag och Exxact ram

Miljö

IP-kapslingsklass	IP44
Standarder	IEC 60884-1 SS 428 08 34 DIN VDE 0620-1 SFS 5610:2004
Produktcertifieringar	FIMKO SEMKO NEMKO

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	158,0 g
Förpackning 1 höjd	6,4 cm
Förpackning 1 bredd	8,5 cm
Förpackning 1 längd	8,5 cm

Förpackning 2 enhetstyp	CAR
Förpackning 2 antal enheter	15
Förpackning 2 vikt	3,05 kg
Förpackning 2 höjd	18,5 cm
Förpackning 2 bredd	30,0 cm
Förpackning 2 längd	40,0 cm
Förpackning 3 enhetstyp	BB1
Förpackning 3 antal enheter	5
Förpackning 3 vikt	880,0 g
Förpackning 3 höjd	10,5 cm
Förpackning 3 bredd	17,5 cm
Förpackning 3 längd	25,5 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil