



## Produktdata

Produktområde	Exxact
Produktfamilj	EXXACT
Typ av produkt eller komponent	Vägguttag
Uttagstyp	Lock
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Kvantitet per set	5 st

## Teknisk data

Apparatmontering	Utanpåliggande
Antal uttagsbrunnar	2
Uttagstyp	Jordat
Märkström	16 A at 250 V AC
Färg	Antracit
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Antalet överkopplingsklämmor	2
Typ av skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	PC (polycarbonate) PC
Höjd	100 mm
Bredd	82 mm
Utskjutande mått	53 mm

## Miljö

Standarder	IEC 60884-1 SFS 5610:2004 NEK 502:2006 SS 428 08 34 DIN VDE 0620-1
Produktcertifieringar	SEMKO NEMKO FIMKO
IP-kapslingsklass	IP44

## Packing Units

Förpackning 1 vikt	214,000 g
Förpackning 1 höjd	82,000 mm
Förpackning 1 bredd	100,000 mm
Förpackning 1 längd	22,000 mm

## Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>