



## Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Produktområde	Exxact
Typ av produkt eller komponent	Dimmer
Enhetsapplikation	Ljus kontroll
Colour	Antracit

## Teknisk data

Typ av dimmer	Universal
Dimmerkontroll	Tryck
Manövertyp	Tryck
Funktion	Trapp
Last	Glödlampa Halogenlampa230 V Konventionell transformator Elektronisk transformator 1-fas motor Ringkärnetransformator
Effektområde	20...200 W 1-fas motor: 20...400 W glödlampa: 20...400 W halogenlampa: 20...400 W konventionell transformator: 20...400 W elektronisk transformator: 20...300 W ringkärnetransformator:
Rated current/voltage	10 A vid 230 V AC
Anslutna hjälpkontakter	Maximalt 5 vipptryckknappar
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Antalet överkopplingsklämmor	1
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Apparatmontering	Infälld
Inbyggnadsdjup	32 Mm 29 mm
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Utskjutande mått	22 Mm 14 mm
Produktkompatibilitet	Kompletteras med valfri Exxact ram LED-ljuskit

## Miljö

Standarder	EN 60669-1 EN 60 669-2-1
Produktcertifieringar	FIMKO NEMKO SEMKO CE
IP-kapslingsklass	IP20 även med borttagen kåpa/ram IP44 med tätningssats

## Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	1,000 kg
--------------------	----------

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>

## Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------