



Produktdata

Produktområde	Exxact
Produktfamilj	EXXACT
Typ av produkt eller komponent	Väggttag
Uttagstyp	Utan lock
Tillgänglig utrustning	Klor för extra fastsättning
Kvantitet per set	10 st

Teknisk data

Antal uttagsbrunnar	2
Uttagstyp	2-pol jordat med petskydd
Märkström	16 A vid 250 V AC
Färg	Antracit
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Antalet överkopplingsklämmor	2
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	PC PC (polykarbonat)
Inbyggnadsdjup	22 mm
Höjd	100 mm
Bredd	85 mm
Utskjutande mått	21,8 mm

Miljö

Standarder	IEC 60884-1 SS 428 08 34 SFS 5610:2004 DIN VDE 0620-1
Produktcertifieringar	NEMKO SEMKO FIMKO
IP-kapslingsklass	IP20 även med borttagen kåpa/ram

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	111,000 g
Förpackning 1 höjd	102,000 mm
Förpackning 1 bredd	87,000 mm
Förpackning 1 längd	43,000 mm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil