



Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Apparatserie	Primo
Typ av produkt eller komponent	Täckram
Antal fack	3-fack
Färg	Metallisk
Kvantitet per set	5 st

Teknisk data

Apparatmontering	Utanpåliggande Infälld
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Standarder	EN 60669-1 IEC 60884-1
Produktcertifieringar	SEMKO CE NEMKO FIMKO
IP-kapslingsklass	IP20
Höjd	229 mm
Bredd	87 mm
Djup	11,6 mm

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	58,0 g
Förpackning 1 höjd	2,4 cm
Förpackning 1 bredd	11,2 cm
Förpackning 1 längd	23,3 cm
Förpackning 2 enhetstyp	P12
Förpackning 2 antal enheter	1440
Förpackning 2 vikt	132,384 kg
Förpackning 2 höjd	114,9 cm
Förpackning 2 bredd	80 cm
Förpackning 2 längd	120 cm
Förpackning 3 enhetstyp	BB1
Förpackning 3 antal enheter	5
Förpackning 3 vikt	336,0 g
Förpackning 3 höjd	10,4 cm
Förpackning 3 bredd	9,8 cm
Förpackning 3 längd	26 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------