



## Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Apparatserie	Primo
Typ av produkt eller komponent	Täckram
Antal fack	4-fack
Färg	Metallisk
Kvantitet per set	2 st

## Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Standarder	EN 60669-1 IEC 60884-1
Produktcertifieringar	SEMKO CE FIMKO NEMKO
IP-kapslingsklass	IP20
Höjd	300 mm
Bredd	87 mm
Djup	11,6 mm

## Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	70,0 g
Förpackning 1 höjd	1,9 cm
Förpackning 1 bredd	10,3 cm
Förpackning 1 längd	30,6 cm
Förpackning 2 enhetstyp	BB2
Förpackning 2 antal enheter	10
Förpackning 2 vikt	1,31 kg
Förpackning 2 höjd	12,4 cm
Förpackning 2 bredd	29,4 cm
Förpackning 2 längd	40,4 cm
Förpackning 3 enhetstyp	P12
Förpackning 3 antal enheter	1200
Förpackning 3 vikt	161,45 kg
Förpackning 3 höjd	115 cm
Förpackning 3 bredd	80 cm
Förpackning 3 längd	120 cm

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>

## Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------