



Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ av produkt eller komponent	Dimmer
Färg	Metallic
Kvantitet per set	1 st

Teknisk data

Produktbeskrivning	Med fästram
Apparatmontering	Infälld
Enhetsapplikation	Ljus kontroll
Funktion	Trapp 1-pol
Typ av dimmer	Energisparlampa
Dimmerkontroll	Vrid
Montering	Med skruvar
Märkström	10 A
Ue märkspänning	230 V
Typ av nät	AC
Nätverksfrekvens	50 Hz
Ytbehandling	Målad
Typ av last	Energisparlampa: 9...100 W vid 230 V AC Glödlampa: 20...100 W vid 230 V AC Konventionell transformator: 20...100 W vid 230 V AC
Skyddstyp	Säkringsskydd
Anslutningar - pindar	Skruvanslutningar
Typ av skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Åtdragningsmoment	0,5 N.m
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Kabelns skallängd	6 mm
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Inbyggnadsdjup	29 mm
Produktcertifieringar	FIMKO SEMKO CE NEMKO

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20 IP44 med tätningssats
IK-skyddsgrad	IK02
Standarder	EN 60669-1 EN 60 669-2-1

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	0,150 kg
Förpackning 1 höjd	60,000 mm
Förpackning 1 bredd	75,000 mm
Förpackning 1 längd	75,000 mm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------