



Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ av produkt eller komponent	Lampputtag
Standardbeskrivning för uttag	Jordat
Kvantitet per set	1 st

Teknisk data

Montering	Infälld
Uttagstyp	Jordat
Rated current/voltage	6 A vid 250 V AC
Colour	Vit (RAL 9003)
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Inbyggnadsdjup	32 mm
Diameter	117 mm
Utskjutande mått	8 mm

Miljö

Standarder	NEK EN61995-2 SS-EN 61995 1-2 SFS-EN 61995 1-2
Produktcertifieringar	SEMKO NEMKO FIMKO
IP-kapslingsklass	IP21 även med borttagen kåpa/ram

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	82 g
Förpackning 1 höjd	4 cm
Förpackning 1 bredd	11,6 cm
Förpackning 1 längd	11,6 cm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil