



### Produktdata

Produktområde	Exxact
Produktfamilj	EXXACT
Typ av produkt eller komponent	Vägguttag
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Kvantitet per set	1 st



### Teknisk data

Apparatmontering	Utanpåliggande
Antal uttagsbrunnar	3
Uttagstyp	2-pol jordat med petskydd
Märkström	16 A vid 250 V AC
Färg	Vit
Anslutningar - pintar	Skruvanslutningar
Antalet överkopplingsklämmor	2
Typ av skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	ASA + PC
Höjd	158 mm
Bredd	87 mm
Utskjutande mått	72 mm
Produktkompatibilitet	Komplett med uttag och Exxact ram

### Miljö

Standarder	IEC 60884-1 SS 428 08 34 NEK 502:2006 VDE 0620-1 SFS 5610:2004
Produktcertifieringar	NEMKO FIMKO SEMKO
IP-kapslingsklass	IP20 även med borttagen kåpa/ram

### Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 <a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel  <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja

RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>

## Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------