



Produktdata

Produktområde	Renova
Produktfamilj	Renova
Typ av produkt eller komponent	Parallelltryckknapp
Enhetsapplikation	Manövrering
Produktbeskrivning	Insats + vippa
Färg	Vit (RAL 9010)
Kvantitet per set	Sats med 5

Teknisk data

Produktkompatibilitet	Kompletteras med valfri Renova ram
Märkström	1 A
Ue märkspänning	250 V AC
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Funktion	Trapp 1-pol
Koppling	[1T]
Knapp	Tryckknapp
Apparatmontering	Infälld
Material	PC/ABS
Montering	Med klor Med skruvar
Diameter	71 mm
Inbyggnadsdjup	23 mm
Utskjutande mått	24 mm

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20 även med borttagen kåpa/ram
Produktcertifieringar	FIMKO NEMKO SEMKO CE
Standarder	EN 60669-1

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina

Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.