



Produktdata

Produktområde	Renova
Produktfamilj	Renova
Typ av produkt eller komponent	Strömställare
Enhetsapplikation	Manövrering
Produktbeskrivning	Insats + vippa
Färg	Svart (NCS S 9000-N)
Kvantitet per set	Sats med 5




Teknisk data

Produktkompatibilitet	Kompletteras med valfri Renova ram
Märkström	16 A
Ue märkspänning	250 V AC
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Antalet överkopplingsklämmor	2
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Funktion	Trapp 1-pol
Koppling	[5]
Knapp	Vippa
Apparatmontering	Infälld
Material	PC/ABS
Montering	Med klor Med skruvar
Diameter	71 mm
Inbyggnadsdjup	15 mm
Utskjutande mått	19 mm

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20 även med borttagen kåpa/ram
Produktcertifieringar	CE FIMKO SEMKO NEMKO
Standarder	EN 60669-1

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	 REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel  EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	 Ja

RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
