



### Produktdata

Produktområde	Renova
Produktfamilj	Renova
Typ av produkt eller komponent	Strömställare
Enhetsapplikation	Manövrering
Produktbeskrivning	Insats + vippa
Färg	Svart (NCS S 9000-N)
Kvantitet per set	Sats med 5

### Teknisk data

Produktkompatibilitet	Kompletteras med valfri Renova ram
Märkström	16 A
Ue märkspänning	250 V AC
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Antalet överkopplingsklämmor	2
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Funktion	Kors
Koppling	[7]
Knapp	Vippa
Apparatmontering	Infälld
Material	PC/ABS
Montering	Med klor Med skruvar
Diameter	71 mm
Inbyggnadsdjup	15 mm
Utskjutande mått	19 mm

### Miljö

IP-kapslingsklass	IP20 även med borttagen kåpa/ram
Produktcertifieringar	NEMKO CE SEMKO FIMKO
Standarder	EN 60669-1

### Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	72 g
Förpackning 1 höjd	5 cm
Förpackning 1 bredd	7 cm
Förpackning 1 längd	7 cm
Förpackning 2 enhetstyp	BB1
Förpackning 2 antal enheter	5
Förpackning 2 vikt	860 g

Förpackning 2 höjd	8,5 cm
Förpackning 2 bredd	8,5 cm
Förpackning 2 längd	22,5 cm
Förpackning 3 enhetstyp	CAR
Förpackning 3 antal enheter	50
Förpackning 3 vikt	4,703 kg
Förpackning 3 höjd	21 cm
Förpackning 3 bredd	30 cm
Förpackning 3 längd	40 cm

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.