



### Produktdata

Produktområde	Renova
Produktfamilj	Renova
Typ av produkt eller komponent	Strömställare
Enhetsapplikation	Manövrering
Produktbeskrivning	Insats + vippa
Färg	Svart (NCS S 9000-N)
Kvantitet per set	1 st

### Teknisk data

Produktkompatibilitet	Kompletteras med valfri Renova ram
Märkström	10 AX
Ue märkspänning	250 V AC
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Antalet överkopplingsklämmor	0
Typ av skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Funktion	Trapp 1-pol
Koppling	[5]
Knapp	Vred
Apparatmontering	Infälld
Material	PC/ABS
Montering	Med klor Med skruvar
Diameter	83 mm
Inbyggnadsdjup	32 mm
Utskjutande mått	27 mm

### Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
Produktcertifieringar	CE
Standarder	EN 60669-1

### Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>

Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.