



### Produktdata

Produktområde	Renova
Produktfamilj	Renova
Typ av produkt eller komponent	Väggtagg
Standardbeskrivning för uttag	Sidjord
Uttagstyp	Jordat
Produktbeskrivning	Insats med centrumplatta
Färg	Svart (NCS S 9000-N)
Kvantitet per set	Sats med 5
Produktkompatibilitet	Kompletteras med valfri Renova ram

### Teknisk data

Antal kraftuttag	2
Apparatmontering	Infälld
Märkström	16 A
Ue märkspänning	250 V AC
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Typ av skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	PC/ABS
Montering	Med skruv och klor
Bredd	71 mm
Höjd	92 mm
Inbyggnadsdjup	22 mm
Utskjutande mått	22 mm

### Miljö

Standarder	IEC 60884-1 SS 428 08 34 SFS 5610:2004 NEK 502:2006
Produktcertifieringar	FIMKO NEMKO SEMKO
IP-kapslingsklass	IP20 även med borttagen kåpa/ram

### Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	521 g
Förpackning 1 höjd	4,8 cm
Förpackning 1 bredd	7,1 cm
Förpackning 1 längd	9,7 cm

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>