



## Produktdata

Produktfamilj	Renova
Typ av produkt eller komponent	Centrumplatta
Produktbeskrivning	Med fästram

## Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Antal uttagsbrunnar	1
Färg	Vit (RAL 9010)
Material	Termoplast
Diameter	83 mm
Inbyggnadsdjup	20 mm

## Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
-------------------	------

## Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	1,7 cm
Förpackning 1 bredd	8,1 cm
Förpackning 1 djup	9,1 cm
Förpackning 1 vikt	32,0 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	5
Förpackning 2 höjd	8,8 cm
Förpackning 2 bredd	8,6 cm
Förpackning 2 djup	22,8 cm
Förpackning 2 vikt	180,0 g

## Hållbarhetsinformation

EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.