



Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ av produkt eller komponent	Strömställare
Kvantitet per set	Sats med 5

Teknisk data

Apparatmontering	Utanpåliggande
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Funktion	2-pol
Koppling	[2]
Rated current/voltage	16 AX vid 250 V AC
Colour	Vit (RAL 9003)
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Loop terminals	2,0
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	PC 10 % GF: botten platta PC (polykarbonat): täckram PC/ABS: vippa
Optional fixing mode	Med skruv: insats Genom att klicka in: täcklock Genom att klicka in: vippa
Höjd	75,0 mm
Bredd	65,0 mm
Utskjutande mått	27,0 mm
Märkning	0 - 1

Miljö

Standarder	EN 60669-1
Produktcertifieringar	CE FIMKO NEMKO SEMKO
IP-kapslingsklass	IP20 IP21 då kabeln förs in underifrån

Hållbarhetsinformation

EU RoHS-direktiv	Kompatibel  EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	 Ja
RoHS-förordning Kina	 RoHS-deklaration Kina
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.