



Produktdata

Range of product	EXXACT
Typ av produkt eller komponent	Kopplingslåda
Färg	Vit (RAL 9010)
Kvantitet per set	Sats med 5

Teknisk data

Apparatmontering	Utanpåliggande
Montering	Med skruvar: botten platta Genom att klicka in: täckram
Material	PC (polykarbonat): täckram PC 10 % GF: botten platta
Terminals	Utan plint
Höjd	65,0 mm
Bredd	65,0 mm
Djup	36,0 mm

Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	-25...60 °C
IP-kapslingsklass	IP20 IP21 då kabeln förs in underifrån
IK-skyddsgrad	IK07
Glow wire temp	750 °C
Standarder	EN 60670
Produktcertifieringar	CE[RETURN]SEMKO[RETURN]FIMKO[RETURN]NEMKO

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	3,800 cm
Förpackning 1 bredd	6,500 cm
Förpackning 1 djup	6,500 cm
Förpackning 1 vikt	36,000 g
Förpackningstyp 2	BB1
Antal i Förpackning 2	5
Förpackning 2 höjd	8,600 cm
Förpackning 2 bredd	22,600 cm
Förpackning 2 djup	8,600 cm
Förpackning 2 vikt	236,000 g

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation	Ja
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder