



Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ av produkt eller komponent	Strömställare
Kvantitet per set	Sats med 5

Teknisk data




Apparatmontering	Utanpåliggande
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Funktion	2+1-pol
Koppling	[2+1]
Rated current/voltage	16 AX vid 250 V AC
Colour	Vit (RAL 9003)
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Loop terminals	1,0
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	PC 10 % GF: botten platta PC (polykarbonat): täckram PC/ABS: vippa
Optional fixing mode	Med skruv: insats Genom att klicka in: täcklock Genom att klicka in: vippa
Höjd	75,0 mm
Bredd	65,0 mm
Utskjutande mått	27,0 mm
Märkning	0 - 1

Miljö

Standarder	EN 60669-1
Produktcertifieringar	CE FIMKO NEMKO SEMKO
IP-kapslingsklass	IP20 IP21 då kabeln förs in underifrån

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här. Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifika användares applikationer. Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.

Hållbarhetsinformation

EU RoHS-direktiv	Kompatibel  EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	 Ja
RoHS-förordning Kina	 RoHS-deklaration Kina
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.