



## Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ av produkt eller komponent	Uttag
Enhetsapplikation	Strömmatning
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Antal uttagsbrunnar	2
Standard uttag	CEE 7/3
Lampputtag	Schuko
Ue märkspänning	250 V
Typ av nät	AC
Färg	Vit (RAL 9003)
Kvantitet per set	Set med 10 st

## Teknisk data

Apparatmontering	Utanpåliggande
Uttagstyp	Jordat
Märkström	16 A
Uttagstyp	Med petskydd
Tillgänglig funktion	Med 2st neutrala överkopplingsklämmor
Montering	Med skruvar
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	PC (polykarbonat): täckram PC 10 % GF: botten platta
Djup	42,0 mm
Höjd	98,0 mm
Bredd	65,0 mm
Utskjutande mått	42,0 mm

## Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
Standarder	DIN VDE 0620-1 IEC 60884-1 NEK 502 SFS 5610 SS 428 08 34
Produktcertifieringar	FIMKO[RETURN]NEMKO[RETURN]SEMKO[RETURN]CE

## Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	4,300 cm
Förpackning 1 bredd	6,500 cm
Förpackning 1 djup	9,800 cm
Förpackning 1 vikt	100,000 g
Förpackningstyp 2	BB1

Antal i Förpackning 2	10
Förpackning 2 höjd	11,000 cm
Förpackning 2 bredd	18,000 cm
Förpackning 2 djup	25,900 cm
Förpackning 2 vikt	1216,000 kg
Förpackningstyp 3	CAR
Number of Units in Package 3	100
Förpackning 3 höjd	29,200 cm
Förpackning 3 bredd	60,000 cm
Förpackning 3 djup	42,200 cm
Förpackning 3 vikt	12,060 kg

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU RoHS-direktiv	Överensstämmer med undantag
Kvicksilverfri	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.