



Produktdata

Produktområde	Exxact Utanpåliggande
Produktfamilj	EXXACT
Typ av produkt eller komponent	Vägguttag
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Kvantitet per set	Set med 10 st

Teknisk data

Apparatmontering	Utanpåliggande
Antal uttagsbrunnar	2
Uttagstyp	2-pol jordat med petskydd
Märkström	16 A vid 250 V AC
Färg	Vit (RAL 9003)
Anslutningar - pinter	Snabbanslutning
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	PC (polykarbonat): täckram PC 10 % GF: botten platta
Valfri montering	Med skruvar: insats Med skruvar: täckram
Tillgänglig funktion	Med 2st neutrala överkopplingsklämmor
Inbyggnadsdjup	0,0 mm
Höjd	98,0 mm
Bredd	65,0 mm
Utskjutande mått	42,0 mm

Miljö

Standarder	DIN VDE 0620-1 IEC 60884-1 NEK 502 SFS 5610 SS 428 08 34
Produktcertifieringar	FIMKO NEMKO SEMKO CE
IP-kapslingsklass	IP20 även med borttagen kåpa/ram IP21 då kabeln förs in underifrån

Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	1,000 g
Förpackning 1 höjd	43,000 mm
Förpackning 1 bredd	65,000 mm
Förpackning 1 längd	98,000 mm

Hållbarhetsinformation

EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.