



Produktdata

Produktfamilj	EXXACT
Typ av produkt eller komponent	Uttag
Enhetsapplikation	Strömmatning
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Ue märkspänning	250/440 V
Typ av nät	AC
Färg	Vit (RAL 9003)
Kvantitet per set	Set med 10 st

Teknisk data

Apparatmontering	Utanpåliggande
Antal uttagsbrunnar	2
Uttagstyp	Jordat
Lampputtag	Schuko
Märkström	16 A
Uttagstyp	Med petskydd
Tillgänglig funktion	Möjlighet till separat brunntändning
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Typ av skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	PC (polykarbonat): täckram PC 10 % GF: botten platta
Valfri montering	Med skruvar
Inbyggnadsdjup	0,0 mm
Höjd	98,0 mm
Bredd	65,0 mm
Utskjutande mått	42,0 mm

Miljö

IP-kapslingsklass	IP20
Standarder	DIN VDE 0620-1 IEC 60884-1 NEK 502 SFS 5610 SS 428 08 34
Produktcertifieringar	FIMKO NEMKO SEMKO CE

Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	106,0 g
Förpackning 1 höjd	4,3 cm
Förpackning 1 bredd	6,5 cm
Förpackning 1 längd	9,8 cm
Förpackning 2 enhetstyp	BB1
Förpackning 2 antal enheter	10
Förpackning 2 vikt	1,178 kg
Förpackning 2 höjd	11,4 cm
Förpackning 2 bredd	17,8 cm
Förpackning 2 längd	25,8 cm
Förpackning 3 enhetstyp	CAR
Förpackning 3 antal enheter	100
Förpackning 3 vikt	12,574 kg
Förpackning 3 höjd	29,4 cm
Förpackning 3 bredd	39,4 cm
Förpackning 3 längd	59,0 cm

Hållbarhetsinformation

EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.