



Produktdata

| | |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktområde | Harmony XAP |
| Typ av produkt eller komponent | Die-cast tom tryckknappslåda |
| Enhetens korta namn | XAPM |
| Produktdestination | För Ø 22 mm signal- och manöverenheter |
| Storlek på produktens frontplåt | 80 x 80 mm |
| Användbart djup | 49 mm |
| Antal hål | 2 hål |
| Färg på kapslingens bottendel | Blå |
| Färg på lock | Blå |
| Material | Zinklegering |
| Kabelingång | 1 hole with blanking plug for ISO 429248 cable gland, clamping capacity: 20 mm 1 hole without blanking plug for ISO 429248 cable gland, clamping capacity: 20 mm |
| Apparatmontering | Infälld |
| IP-kapslingsklass | IP65 överensstämmer med IEC 60529 IP69 överensstämmer med NF C 20-010 IP69K |

Teknisk data

| | |
|-----------------------|---------|
| Antal vertikala rader | 2 |
| Produktens vikt | 0,45 kg |

Miljö

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Skyddsbehandling | TC |
| Omgivande lufttemperatur för lagring | -40...70 °C |
| Omgivningstemperatur vid drift | -40...70 °C |
| Överspänningskategori | Klass I överensstämmer med IEC 60536 Class I conforming to NF C 20-030 |

Förpackningsinformation

| | |
|-----------------------------|----------|
| Förpackning 1 enhetstyp | PCE |
| Förpackning 1 antal enheter | 1 |
| Förpackning 1 vikt | 530 g |
| Förpackning 1 höjd | 9,4 cm |
| Förpackning 1 bredd | 8,4 cm |
| Förpackning 1 längd | 8,6 cm |
| Förpackning 2 enhetstyp | S02 |
| Förpackning 2 antal enheter | 12 |
| Förpackning 2 vikt | 6,655 kg |
| Förpackning 2 höjd | 15 cm |
| Förpackning 2 bredd | 30 cm |
| Förpackning 2 längd | 40 cm |

Hållbarhetsinformation

| | |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hållbarhetsstatus | Green Premium-produkt |
| REACH-förordning | REACH-Deklaration |
| Innehåller ej REACH SVHC-ämnen | Ja |
| EU RoHS-direktiv | Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration |
| Innehåller ej giftiga tungmetaller | Ja |
| Kviksilverfri | Ja |
| RoHS-undantagsinformation | Ja |
| RoHS-förordning Kina | RoHS-deklaration Kina |
| Miljöupplysning | Produktmiljöprofil |
| Cirkulationsprofil | Information Om Livslängdsslut |

Kontraktsgaranti

| | |
|---------|---------------------------------|
| Garanti | Enligt våra försäljningsvillkor |
|---------|---------------------------------|