



Produktdata

Produktområde	Harmony XAP
Typ av produkt eller komponent	Die-cast tom tryckknappslåda
Enhetens korta namn	XAPM
Produktdestination	För Ø 22 mm signal- och manöverenheter
Storlek på produktens frontplåt	80 x 130 mm
Användbart djup	74,5 mm
Antal hål	3 hål
Färg på kapslingens bottendel	Blå
Färg på lock	Blå
Material	Zinklegering
Kabelingång	1 hole with blanking plug for cable gland, clamping capacity: 14 mm 1 hole without blanking plug for cable gland, clamping capacity: 14 mm
Apparatmontering	Infälld
IP-kapslingsklass	IP65 överensstämmer med IEC 60529 IP69 överensstämmer med NF C 20-010 IP69K

Teknisk data

Antal vertikala rader	1
Produktens vikt	0,815 kg

Miljö

Skyddsbehandling	TC
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Omgivningstemperatur vid drift	-40...70 °C
Överspänningskategori	Klass I överensstämmer med IEC 60536 Klass I överensstämmer med NF C 20-030

Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	991 g
Förpackning 1 höjd	9,2 cm
Förpackning 1 bredd	8,8 cm
Förpackning 1 längd	15,5 cm
Förpackning 2 enhetstyp	S03
Förpackning 2 antal enheter	12
Förpackning 2 vikt	12,452 kg
Förpackning 2 höjd	30 cm
Förpackning 2 bredd	30 cm
Förpackning 2 längd	40 cm
Förpackning 3 höjd	77 cm

Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information Om Livslängdsslut

Contractual warranty

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------