



Tillförlitlighetsdata (säkerhet)	B10d = 5000000 value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear
Material i brytare	PA (polyamide)
Huvudmaterial	PA (polyamide)
Djup	33 mm
Höjd	94 mm
Bredd	110 mm
Produktens vikt	0,36 kg

## Miljö

Standarder	EN/IEC 60204-1 CSA C22.2 EN/ISO 12100 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 EN 1088/ISO 14119
Produktcertifieringar	UL CSA
Skyddsbehandling	TC
Omgivningstemperatur vid drift	-25...60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...70 °C
Vibrationsbeständighet	5 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Chocktålighet	10 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Skyddsklass för elektrisk chock	Class II conforming to EN/IEC 61140
IP-kapslingsklass	IP67 överensstämmer med EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1

## Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	398 g
Förpackning 1 höjd	4 cm
Förpackning 1 bredd	11 cm
Förpackning 1 längd	11,5 cm

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	<a href="#">Information Om Livslängdsslut</a>

## Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------