



### Produktdata

Produktområde	OsiSense XU
Serienamn	Applikation sammansättning
Elektronisk sensortyp	Fotoelektrisk sensorsändare
Sensornamn	XUA
Sensordesign	Cylindrisk diam 22 mm med krage
Avkänningsystem	Envägs (sändare+mottagare)
Material	Metall
Typ av siktlinje	Axelriktning
Typ av nät	DC
Inkopplinsätt	3-tråds
Elektrisk anslutning	1 kontaktdon hane M8, 3 stift
Emission	Infrarött envägs (sändare+mottagare)
[Sn] nominellt avkänningsavstånd	2 m envägs (sändare+mottagare) behöver en mottagare

### Teknisk data

Kapslingsmaterial	Nickel pläterad mässing
Linsmaterial	PMMA
Påbyggnadsingång	Test genom emission brytare
[Us] driftspänning	12...24 V DC med polaritetsskydd
Gränser matningsspänning	10...30 V DC
Strömförbrukning	<= 15 mA
Maximal fördröjning first up	20 ms
Ställ in	Utan bakgrundsbortbländning
Diameter	8 mm
Längd	47 mm
Produktens vikt	0,015 kg

### Miljö

Produktcertifieringar	CE CULus
Omgivningstemperatur vid drift	-25...55 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-30...70 °C
Vibrationsbeständighet	7 gn, amplitud = +/- 1 mm (f = 10...55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet	30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
IP-kapslingsklass	IP65 conforming to IEC 60529

### Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	31 g
Förpackning 1 höjd	4,3 cm
Förpackning 1 bredd	6,5 cm
Förpackning 1 längd	9,5 cm

## Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>

## Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------