



### Produktdata

Tillbehör / separat kategori	Kabeltillbehör
Tillbehör / separat typ	Kontaktidon
Elektrisk anslutning	Rak hankontakt M12, 5 stift
Hylsmaterial	Metall
Status LED	Utan
Kabelanslutning	Skruvplint / wire size <math><0,75 \text{ mm}^2</math> / clamping capacity 3...6 mm

### Teknisk data

Kabelförskruvning typ	Pg 7
Fäste kabelanslutning	Skruvfäste
Ue märkspänning	30 V AC 36 V DC
[In] märkström	3 A
Kapslingsmaterial	Plast
Minimum insulating resistance	1000 G $\Omega$
Kontaktresistans	8000 $\mu\text{Ohm}$
Produktens vikt	0,025 kg

### Miljö

IP-kapslingsklass	IP67
Omgivningstemperatur vid drift	-40...85 °C

### Förpackningsinformation

Förpackning 1 vikt	0,025 kg
Förpackning 1 höjd	0,200 dm
Förpackning 1 bredd	0,350 dm
Förpackning 1 längd	0,800 dm

### Hållbarhetsinformation

EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>

### Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------